

**Micrometro digitale con punta di misura, Campo di misura: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo. Stelo rotante, superfici di contatto in metallo duro

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

Grado di protezione IP	IP 54
Lettura	0,001 mm
Lettura	0,00005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	B1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Limite di errore	4 µm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Numero di batterie contenute	1

Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm/pollici
Scala tamburo graduato	1/50
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------