



Micrometro digitale con piattelli di misura, Campo di misura: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo. Stelo traslante

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Parallelismo delle superfici di contatto	4 µm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Taratura	B1
Limite di errore	4 µm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Lettura	0,00005 pollici
Ø Piattello	20 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,001 mm
Norma	DIN 863

Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm/pollici
Scala tamburo graduato	1/50
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS campo di misura massimo 100 mm	022010 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
---	------------