



## Micrometro digitale per la misurazione di gole, Campo di misura: 0-25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo. Stelo traslante

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

### Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,001 mm
Limite di errore	4 $\mu$ m
Numero di batterie contenute	1
Taratura	B1
Lettura	0,00005 pollici
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida

Risoluzione	mm/pollici
Scala tamburo graduato	1/50
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------