

Coppia di correnti LNS-DUO 100×50, Lunghezza dei montanti: 2700mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991338 2700
GTIN	4058255037407
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Profilati a forma tubolare, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 robusti ganci per una distribuzione ottimale del peso lungo il montante. Carico ripiano fino a 3060 kg per coppia di correnti.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

RAL 2004 arancio puro, **termoverniciato**.

Nota:

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Scaffale
Tipo di montante	LNS-DUO 100×50
Lunghezza dei montanti	2700 mm
Portata per coppia di montanti	1545 kg
Altezza montante	100 mm
Tipo di prodotto	Montante / Traversa