

**Coppia di correnti EGN-DUO 120×50, Lunghezza dei montanti: 2700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991346 2700
GTIN	4058255037421
Classe articolo	96P

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilati a forma tubolare, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 robusti ganci per una distribuzione ottimale del peso lungo il montante. Carico ripiano fino a 3060 kg per coppia di correnti.

**Fornitura:**

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

**Verniciatura:**

RAL 2004 arancio puro, **termoverniciato**.

**Nota:**

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

**Descrizione tecnica**

Campo d'impiego	Scaffale
Portata per coppia di montanti	3060 kg
Lunghezza dei montanti	2700 mm
Tipo di montante	LNS-DUO 120×50
Altezza montante	120 mm
Tipo di prodotto	Montante / Traversa