

## Coppia di correnti LNS-DUO 110×50, Lunghezza dei montanti: 2700mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991342 2700
GTIN	4058255037414
Classe articolo	96P

### Descrizione

**Esecuzione:**

Profilati a forma tubolare, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 robusti ganci per una distribuzione ottimale del peso lungo il montante. Carico ripiano fino a 3060 kg per coppia di correnti.

**Fornitura:**

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

**Verniciatura:**

RAL 2004 arancio puro, **termoverniciato**.

**Nota:**

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

### Descrizione tecnica

Lunghezza dei montanti	2700 mm
Tipo di montante	LNS-DUO 110×50
Campo d'impiego	Scaffale
Portata per coppia di montanti	2460 kg
Altezza montante	110 mm
Tipo di prodotto	Montante / Traversa