



## Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: SUN4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

**COLOUR MATCH.** LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **SUNMATCH 4.** Pratica lampada da lavoro a batteria con LED con testa flessibile di 180° per la preparazione e l'adattamento cromatico. Con funzione CCT SCAN continua.

Con funzione CCT SCAN continua. In caso di attivazione di quest'ultima, la lampada eseguirà automaticamente la scansione della superficie dell'oggetto con l'intero spettro della temperatura del colore. La funzione può essere bloccata in qualsiasi momento. Ideale per il riconoscimento dei difetti di verniciatura.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi caricabatterie e stazione di carica.

### Descrizione tecnica

Valore CRI	95
Luce colorata	Colore reale
Peso	270 g
Grado di protezione IP	IP 65
Zona ATEX	Nessuna
Tensione batteria	3,7 V
Lunghezza complessiva	203 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Durata	2 - 10 h
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	2,6 Ah
Denominazione originale prodotto	SUNMATCH 4
Corrente di illuminazione	50 - 500 lm
Larghezza complessiva	89 mm
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro