



Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 30-230PB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm:

- motore potente con Constant Electronic, avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
- Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.
- Maniglia a staffa girevole per rettifica e taglio ottimali.
- Ghiera di serraggio rapido SDS e bloccaggio dell'albero portamolca.

Vantaggi:

Tempi morti ridotti grazie agli interventi di manutenzione

- Grazie al suo design compatto e al motore senza spazzole da 2800 Watt.

Elevata protezione e comfort per le applicazioni

- Freni.
- Kickback Control.
- Restart Protection.
- Avvio dolce.
- Carter regolabile senza attrezzi.
- Impugnatura laterale antivibrazioni.

Quadrante a LED:

aiuta l'utente nell'ottimizzazione del metodo di lavoro con il quadrante a LED.

Cavo elettrico:

lunghezza cavi di 4 metri per il massimo comfort in cantiere.

Vibration Cancelling Technology:

il sistema di eliminazione delle vibrazioni (Vibration Cancelling System) raggiunge i livelli di vibrazioni più bassi nel prodotto e consente di lavorare senza affaticarsi.

Interruttore PROtection:

disattivazione immediata dell'utensile al rilascio dell'interruttore.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.

Inclusa ghiera di serraggio rapido SDS.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	2800 W
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s ²
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	GWS 30-230 PB
Larghezza	334 mm
Tensione nominale	230 V
Lunghezza	524 mm
Particolarità	Sistema di frenatura
Particolarità	Interruttore PROtection
Alimentazione	Alimentazione di rete
Blocco contro il riavvio	sì
Dispositivo di uomo morto	sì
Profondità massima di taglio	59 mm
Avvio dolce	sì
Peso	5,9 kg
Filettatura di raccordo	M14
Altezza	139 mm
Ø Massimo disco	230 mm
Numero massimo giri	6500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

