

**Troncatrice BITURBO Batteria, Modello: GCM18216DC****Dati di ordinazione**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 078232 GCM18216DC |
| GTIN            | 4059952608402     |
| Classe articolo | 03B               |

**Descrizione****Esecuzione:**

Troncatrice a batteria.

- **Eccellente capacità di taglio con un'ampia profondità di taglio di 70 mm.**
- **Ottima mobilità grazie al peso ridotto ed eccezionale ergonomia.**
- **Interfaccia utente per la preselezione del numero di giri.**
- **Sostituzione della lama per sega senza utensili.**

**Fornitura:**

Lama per sega Ø 216 mm, premilamiera, ghiera SDS, modulo Bluetooth GCY 42.

**Descrizione tecnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Angolo obliquo massimo a sinistra           | 52 grado              |
| Preselezione elettronica del numero di giri | sì                    |
| Angolo di inclinazione massimo a destra     | 47 grado              |
| Angolo di inclinazione massimo a sinistra   | 47 grado              |
| Ø Lama                                      | 216 mm                |
| Profondità di taglio massimo 45°            | 45 mm                 |
| Alimentazione                               | Alimentazione di rete |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Angolo obliquo massimo a destra                       | 60 grado               |
| Tensione batteria                                     | 18 V                   |
| Numero massimo giri                                   | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Ø Foro lama   | 30 mm                  |
| Tipo di batteria                                      | Ioni di litio          |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V             |
| Peso  | 15,3 kg                |
| Lunghezza di taglio massima 90°                       | 300 mm                 |
| Tensione nominale                                     | 18 V                   |
| Numero di batterie contenute                          | 0                      |
| Denominazione originale prodotto                      | GCM 18V-216 DC         |
| Profondità di taglio massima 90°                      | 70 mm                  |
| Imballaggio   | Scatola                |
| Tipo di prodotto                                      | Sega                   |