

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614770 13
GTIN	4062406141318
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	9,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	180 mm
Apertura bocca b	29 mm
Altezza bocca h_1	5,3 mm
Ø Anello D	25,5 mm
Apertura	13 mm
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave