

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 7mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614770 7 |
| GTIN | 4067263001065 |
| Classe articolo | 61B |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø Anello D | 17,5 mm |
| Apertura bocca b | 16,5 mm |
| Lunghezza chiave L | 136 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Apertura | 7 mm |
| Altezza anello h ₂ | 7,6 mm |
| Altezza bocca h ₁ | 3,9 mm |
| Posizione anello | 0 grado |
| Numero di denti | 72 |
| Angolo di registro | 5 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |

| | |
|------------------------------|--------|
| Finecorsa lato bocca | no |
| Funzione di fermo lato bocca | no |
| Con testina orientabile | no |
| Cricchetto reversibile | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |