

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con piano in bambù, Lunghezza: 1000/2mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 920016 1000/2 |
| GTIN | 4067263001416 |
| Classe articolo | 91P |

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

- **L'acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l'ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.**
- **Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Regolazione dell'altezza in continuo | sì |
| Principio della regolazione dell'altezza | Montaggio completo |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm |
| Serie | Workstation |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | sì |
| Profondità | 800 mm |
| Ingresso per tipo di connettore | F |
| Peso | 70 kg |
| Lunghezza piano di lavoro | 1000 mm |
| Profondità piano di lavoro | 800 mm |
| Materiale piano di lavoro | Bambù |
| Tensione nominale | 250 V |
| Modello | eLevel |
| Larghezza | 1000 mm |
| Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 670 - 990 mm |
| Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro | 670-990 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | elettrico |
| Spessore inserti | 50 mm |
| Compensazione altezza | 25 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |