

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con piano in eterlux chiaro, Lunghezza: 1500/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920014 1500/2
GTIN	4067263001393
Classe articolo	91P

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro eLevel – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

- **L'acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l'ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.**
- **Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.**

Descrizione tecnica

Rivestimento del piano di lavoro	Eterlux (melammina / resina fenolica)
Spessore rivestimento	2,7 mm
Peso	80 kg
Spessore piano di lavoro	40 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Modello	eLevel
Profondità piano di lavoro	800 mm
Materiale piano di lavoro	Eterlux
Serie	Workstation
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro
Larghezza	1500 mm
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Ingresso per tipo di connettore	F
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Tensione nominale	250 V
Profondità	800 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm

Gamma colori

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo di prodotto

Tavolo da lavoro