

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 2000/2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920012 2000/2
GTIN	4067263001379
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoiamento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

- **L'acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l'ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.**
- **Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.**

Descrizione tecnica

Tensione nominale	250 V
Spessore piano di lavoro	40 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Profondità	800 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Modello	eLevel
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Larghezza	2000 mm
Profondità piano di lavoro	800 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Spessore rivestimento	2 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Serie	Workstation
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Peso	93 kg
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro