

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro eLevel+ con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 1500/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920022 1500/2
GTIN	4067263001454
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Postazione di lavoro eLevel+** regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza da pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'altezza del solo piano di lavoro.

**Verniciatura:**

**Struttura portante** antracite RAL 7016, **non configurabile.**

**Colonna di sollevamento** in alluminio anodizzato, **non configurabile.**

**Parete laterale e posteriore** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile.**

**Nota:**

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoiaimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

- **L'acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l'ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.**
- **Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.**

## Descrizione tecnica

Modello	eLevel+
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Serie	Workstation
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Tensione nominale	250 V
Principio della regolazione dell'altezza	solo con piano di lavoro
Profondità	800 mm
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Spessore piano di lavoro	40 mm
Profondità piano di lavoro	700 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento	2 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza con parete dorsale	1000 mm
Peso	90 kg
Larghezza	1500 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico

Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro