

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel+ con piano in eterlux chiaro, Lunghezza: 1000/2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel+ regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza da pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'altezza del solo piano di lavoro.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile.**

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile.**

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile.**

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

- **L'acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l'ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.**
- **Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.**

Descrizione tecnica

Serie	Workstation
Tensione nominale	250 V
Profondità piano di lavoro	700 mm
Peso	78 kg
Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Modello	eLevel+
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Larghezza	1000 mm
Spessore rivestimento	2,7 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eterlux (melammina / resina fenolica)
Ingresso per tipo di connettore	F
Principio della regolazione dell'altezza	solo con piano di lavoro
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Materiale piano di lavoro	Eterlux
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Profondità	800 mm
Altezza con parete dorsale	1000 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm

Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro