

**TMSERROR, Modello: GBH1821****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Martello perforatore a batteria da 18 V con **portautensili SDS-plus** e motore senza spazzole.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

Fornitura:

Martello perforatore a batteria GBH 18 V-21 Professional, 2 x batterie da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie GAL 18 V-40, L-Boxx.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	2,4 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm

Energia d'urto	2 J
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	21 mm
Campo del numero di giri	0 - 1800 min ⁻¹
Capacità batteria	4 Ah
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Denominazione originale prodotto	GBH 18V-21
Tensione batteria	18 V
Portautensile forma	SDS-Plus
Numero di colpi massimo	5100 min ⁻¹
Peso con batteria	5,5 kg
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V

073853 B18