



Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080240 2
GTIN	7391390097453
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C. Tubo flessibile a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

Fornitura:

Inclusi **accoppiamento rapido** di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Descrizione tecnica

Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Colore	blu
Lunghezza utile del tubo flessibile	2 m
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar

Raccordo innesto	1/4 pollici
Pressione di scoppio massima	35 bar
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza Filettatura esterna raccordo esterna 1/4 pollici	080285 1/4
Nipplo con filettatura esterna Set di 5 pezzi Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080290 1/4