

Garant
Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Ø D: 23,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	30 mm
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	35,8 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Inserto adatto	SD.. 090308
Numero taglienti Z	4
Ø D	23,5 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP