

Garant
Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 17,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	30 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sede filettata M	M10
Sporgenza totale L_1	18 mm
Ø Inserimento minimo D_{min}	30 mm
Ø D_2	17,7 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø Tagliente D_c	17,5 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	29,8 mm
Inserto adatto	SD.. 090308
Numero taglienti Z	3

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP