

**Garant****Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Ø D: 25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216100 25
GTIN	4045197133472
Classe articolo	210

## Descrizione

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	130 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Inserto adatto	SD.. 090308
Sporgenza totale $L_1$	27 mm
Ø Smussatura massima $D_{\text{max}}$	37,3 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Numero taglienti Z	2
Ø D	25 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804