

**Garant****Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 25
GTIN	4045197469946
Classe articolo	210

## Descrizione

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Inserto adatto	SD.. 090308
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	25 mm
Sede filettata M	M12
Ø Smussatura massima D <sub>max</sub>	37,3 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø Inserimento minimo D <sub>min</sub>	37,5 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	35 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	23 mm
Numero taglienti Z	2

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8