

Garant**Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni, codolo cilindrico, Ø D: 2mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216460 2
GTIN	4045197482143
Classe articolo	210

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione efficace di smussi particolarmente piccoli. Per smussare in spinta e in tirata con elevate velocità.

Possibilità di smussare a tirare a partire da Dim. 6.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,6** con lama n. art. **674252 Dim. 6IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	20 mm
Set di viti per inserti	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø Codolo D_s h6	10 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Inserto adatto	SC.. 05T104
Ø Smussatura massima D_{max}	8,5 mm
Numero taglienti Z	1
Ø D	2 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado

Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti per inserti 10 pezzi	219828
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP