

Garant
Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Ø D: 8mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216100 8
GTIN	4045197133458
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	80 mm
Set di viti per inserti	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sporgenza totale L_1	17 mm
Inserto adatto	SD.. 090308
Ø Smussatura massima D_{max}	20,2 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Numero taglienti Z	1
Ø D	8 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP