

**Garant****Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216550 1
GTIN	4045197685506
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	260982 HB725-1
Ø Smussatura massima $D_{max}$	16 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	70 mm
Sporgenza totale $L_1$	20 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	12 mm
Numero taglienti Z	1
Ø D	1,2 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	90 grado
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2