

Garant**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Ø D: 17,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SD.. 090308
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	29,8 mm
Sporgenza totale L_1	25 mm
Numero taglienti Z	3
Ø D	17,5 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP