

Garant**APMT 100308 TR, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100308 TR
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		