

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Classe articolo	21A

Descrizione

ANGT 160605 PPTR ST1400 Raggio di curvatura: 0,5 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,13 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,13 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	ANGT 160605 PPTR
Tipo	HB7830
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	310 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	270 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		