


ZDET 16M532 FR-721, GH1, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Classe articolo	28E

Descrizione
Raccomandazioni:

Quando si cambiano gli inserti, sostituire anche le viti. Le viti di ricambio sono fornite insieme agli inserti.

Nota:

f_z per $a_e = 0,3 \times D$.

f_z per sgrossatura fino $a_{p \max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z per semifinitura a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z per finitura a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Spessore inserti S: 5 mm

Descrizione tecnica

f_z per finitura a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
f_z per sgrossatura fino $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Modello	Alluminio
f_z per semifinitura a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Raggio di curvatura	3,2 mm

Spessore inserti S	5 mm
Codice ISO Inserto	ZDET 16M532 FR-721
Tipo	GH1
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1640 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1370 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1095 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		