

HOLEX**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SE.. 1204..
Ø Tagliente D _c	100 mm
Numero taglienti Z	6
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Ø Esterno massimo D _{max}	113 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Strategia di truciolatura	MTC
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219848
--------------------------------	--------