

**HOLEX****Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/5mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 214202 63/5   |
| GTIN            | 4067263001904 |
| Classe articolo | 220           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

### Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

## Descrizione tecnica

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø Foro di attacco                         | 22 mm                 |
| Numero taglienti Z                        | 5                     |
| Inserto adatto                            | SE.. 1204..           |
| Ø Tagliente D <sub>c</sub>                | 63 mm                 |
| Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> | 48 mm                 |
| Ø Esterno massimo D <sub>max</sub>        | 76 mm                 |
| Set di viti per inserti                   | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Esecuzione del codolo          | a manicotto      |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 45 grado         |
| Passo dei taglienti            | differente       |
| Strategia di truciolatura      | MTC              |
| Norma                          | Norma interna    |
| Tipo di prodotto               | Frese a spianare |

---

## Accessori

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Set di viti per inserti 10 pz. | 219848 |
|--------------------------------|--------|