

HOLEX**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/6mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 214202 80/6 |
| GTIN | 4067263002017 |
| Classe articolo | 220 |

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Inserto adatto | SE.. 1204.. |
| Ø Esterno massimo D_{max} | 93 mm |
| Ø Foro di attacco | 27 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 50 mm |
| Numero taglienti Z | 6 |
| Ø Tagliente D_c | 80 mm |
| Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado |
| Passo dei taglienti | differente |
| Strategia di truciolatura | MTC |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |

Accessori

| | |
|--------------------------------|--------|
| Set di viti per inserti 10 pz. | 219848 |
|--------------------------------|--------|