



Levigatrice per tubi, Modello: 72227561



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro per tubi con **altissima capacità di asportazione**. Ideale per la **lavorazione di tubi e curve di tubi** – pulizia, rimozione di colori di rinvenimento, molatura di punti di saldatura, preparazione della lucidatura e lucidatura a specchio. Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura a regolazione variabile. **Guida del nastro migliorata**. Levigatrice per tubi per raggi stretti, numero di giri costantemente regolabile per la rettifica, satinatura e lucidatura a specchio.

Distanza minima dal muro 50 mm.

Il set base copre tutte le applicazioni standard per tubi e gomiti: pulizia, rimozione della pelle di laminazione e dei graffi, levigatura, migliore rettifica satinata.

Vantaggi:

- **Asportazione efficace dei cordoni di saldatura grazie alla velocità di taglio ottimale dei nastri di tela abrasiva.**
- **Velocità continuamente regolabile per la rettifica, la satinatura e la lucidatura a specchio di corrimani già montati.**
- **I nastri di tela abrasiva flessibili si adattano al meglio anche alle curve di tubi strette, garantendo così superfici uniformi.**
- **Rettifica periferica a 360° in sole 2 fasi di lavoro.**
- **Rulli di rinvio opzionali per una distanza ridotta dalla parete.**
- **Protezione contro il riavvio.**
- **Cuscinetti a sfera antipolvere.**

Fornitura:

- **Levigatrice per tubi FEIN RS 17-70 E.**

- **2× 10 nastri di tela abrasiva 20×815 mm P120 / P180.**
- **2× 10 nastri di tela abrasiva 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 nastri in tessuto non tessuto 20×820 mm, a grana molto fine.**
- **1× valigetta portautensili.**

Nota:

Per nastri di tela abrasiva vedi a partire dal n. art. 558011.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza del nastro	815 mm
Ø Tubo lavorabili	8 - 80 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Peso	4,64 kg
Larghezza del nastro	20; 40 mm
Avvio dolce	sì
Denominazione originale prodotto	RS17-70 E Set Base
Campo del numero di giri	2700 - 8500 min ⁻¹
Velocità nastro massima	9 - 27 mm/s
Lunghezza cavo	4 m
Tensione nominale	230 V
Potenza assorbita	1700 W
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro