

**Scala multiuso telescopica, in 4 parti, Numero di pioli: 4X5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Classe articolo	96Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Scala d'appoggio multifunzionale e scala a libro in un'unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell'altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l'utilizzo come scala d'appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4x3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l'utilizzo come scala a libro.

**Norma:****DIN EN 131.****Descrizione tecnica**

Peso	18 kg
Altezza lavoro scala a libro circa	3,85 m
Lunghezza (ripiegate)	1,58 m

Numero di gradini	4x5
Profondità (richiuse)	0,21 m
Norma	DIN EN 131-2
Larghezza (ripiegate)	0,71 m
Altezza lavoro scala ancoraggio circa	6,05 m
Esecuzione scaletta	Pioli
Lunghezza massima scala	5,3 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso