



Scala multiuso telescopica, in 4 parti, Numero di pioli: 4X3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Scala d'appoggio multifunzionale e scala a libro in un'unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell'altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l'utilizzo come scala d'appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4x3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l'utilizzo come scala a libro.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Larghezza (ripiegate)	0,5 m
Altezza lavoro scala ancoraggio circa	3,85 m
Esecuzione scaletta	Pioli

Lunghezza massima scala	2,98 m
Altezza lavoro scala a libro circa	2,75 m
Lunghezza (ripiegate)	1,05 m
Profondità (richiuse)	0,21 m
Numero di gradini	4×3
Norma	DIN EN 131-2
Peso	9 kg
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso