

**Scala multiuso telescopica, in 4 parti, Numero di pioli: 4X4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Scala d'appoggio multifunzionale e scala a libro in un'unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell'altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l'utilizzo come scala d'appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4x3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l'utilizzo come scala a libro.

Norma:**DIN EN 131.****Descrizione tecnica**

Altezza lavoro scala a libro circa	3,35 m
Lunghezza massima scala	4,2 m
Larghezza (ripiegate)	0,64 m

Esecuzione scaletta	Pioli
Norma	DIN EN 131-2
Altezza lavoro scala ancoraggio circa	5 m
Numero di gradini	4x4
Peso	15 kg
Profondità (richiuse)	0,21 m
Lunghezza (ripiegate)	1,3 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso