

RIHETEC

**Ugello refrigerante MiniKD con raccordo a sfera, Modello × Lunghezza tubo:
10X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319470 10X100
GTIN	4260711110399
Classe articolo	33C

Descrizione**Esecuzione:**

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l'evacuazione dei trucioli.

Specifico per portautensili VDI e BMT compatti **con foro per lubrorefrigerante**.

Esecuzione in acciaio legato; il tubo flessibile può essere piegato verso il tagliente. Pressione massima fino a 10 bar.

MiniKD è stato specificamente progettato per essere utilizzato in portautensili VDI compatti, ma si adatta anche a molti altri portautensili con raffreddamento esterno. Si contraddistingue per la semplicità di utilizzo e il raccordo per lubrorefrigerante perfettamente regolabile. Il montaggio è molto semplice.

Descrizione:

MiniKD è un ugello refrigerante composto da una sfera in acciaio legato o da una filettatura e un tubo realizzati con un materiale composito flessibile. Le parti sono collegate saldamente tra loro.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

Descrizione tecnica

Ø Sfera	10 mm
Lunghezza tubo	100 mm
Modello	MiniKD
Esecuzione	Testa sferoidale
Ø Passatubi	4 mm

Passaggio interno per LR

sì

Tipo di prodotto

Ugello refrigerante