



Cricchetto reversibile, 1/2 pollice interamente isolati, Modello: 1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	643801 1/2
GTIN	4067263120926
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento **fino a 1000 V** a norma **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili **interamente isolati** (n. art. 643801 – 643809).

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza complessiva	250 mm
Superficie	con isolamento in plastica
Con testa snodata	no
Con testina orientabile	no
A sbloccaggio rapido	no
Con funzione martello	no
Con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Manopola girevole	no

Estraibile in continuo	no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Frizione