



Tubo flessibile strutturato PU, blu, Lunghezza 50 m, Ø Interno (nominale) tubo flessibile: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080220 8
GTIN	7391390087850
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano (PU) molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni. Straordinaria resistenza agli oli, ai solventi e alle soluzioni non acquose. Pressione di esercizio 16 bar.

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.

Descrizione tecnica

Ø Interno (nominale) tubo flessibile	8 mm
Materiale	Tubo flessibile strutturato in poliuretano
Pressione massima di esercizio	16 bar
Lunghezza tubo	50 m
Colore	blu
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 50 m

Tipo di prodotto

Tubo flessibile

AccessoriGiunto di sicurezza Stream-Line Ø interno (nominale)
raccordo tubo 8 mm

080297 8