

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 8-32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133353 8-32
GTIN	4067263161820
Classe articolo	12H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.****Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	3,4 mm
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	12,48 mm
Filetti per pollice	32
Ø Preforo	3,5 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNC
Passo della filettatura	0,794 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E

Misura del filetto	8-32 UNC
Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Filettatura	4,16 mm
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		