

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNF: 9/16-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133404 9/16-18
GTIN	4067263161967
Classe articolo	12H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:**Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.****Descrizione tecnica**

Tipo di filettatura	UNF
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Misura del filetto	9/16-18 UNF
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	12,9 mm
Filetti per pollice	18
Norma	DIN 374
Lunghezza complessiva L	100 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	57,16 mm

Ø Filettatura	14,29 mm
Ø Codolo D _s	11 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		