

Garant**RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212285 UNI
GTIN	4045197302540
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Codice ISO Inserto: RDMW 12T3 MOTN

Modello: UNI

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	RDMW 12T3 MOTN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7520
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	240 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		