



## MultiMaster MM 700 Max Top batteria, Modello: 71293661



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

#### Fornitura:

Set di 60 accessori, caricabatterie, 2× batteria agli ioni di litio AMPShare (18 V / 4 Ah), dispositivo di aspirazione e L-BOXX. 2× lame per sega E-Cut standard curve (35 mm), 2× lame per sega E-Cut standard curve (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega segmentata (Ø 85 mm), 1× lama in HM per sega a segmenti riportati, 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× lama dentata a forma di fungo, 1× coltello multifunzione, 1× piastra abrasiva forata, cad. 10× fogli

abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× caricabatterie rapido GAL 1880 CV, 2× accumulatori agli ioni di litio (18 V / 4 Ah), 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

**Nota:**

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073851– 073858.

## Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 2,0 grado
Denominazione originale prodotto	AMM 700 Max TOP
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Numero di oscillazioni	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Portautensile	StarlockMax
Peso	1,8 kg
Capacità batteria	4 Ah
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Oscillatore

## Accessori

Lama per sega a segmenti, HM Ø Lama 90 mm	077828 90
Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077865 90
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 100 mm	077838 100
Lama per sega, HSS, 5 pezzi Ø Lama 85 mm	077835 85
Starter set a batteria Modello 92604323	073832 92604323
Set di lame per sega E-Cut, legno + metallo 6 pezzi Esecuzione SET	077848 SET

Lama per sega E-Cut diamantata Larghezza taglio 44 mm	077885 44
Lama per sega E-Cut, Carbide Pro Larghezza taglio 35 mm	077891 35
Lama per sega E-Cut, diamantata, 2,2 mm	077886
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 42 mm	077884 42
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 85 mm	077839 85
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077867 90
Starter set a batteria Modello 92604324	073832 92604324
Set di 5 lame per sega E-Cut standard Larghezza taglio 35 mm	077840 35
Lama per sega E-Cut, diamantata, attacco SLP Larghezza taglio 35 mm	077849 35
Starter set a batteria Modello 92604325	073832 92604325
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077830 75
Lama per sega E-Cut, standard Larghezza taglio 65 mm	077844 65
Lama per sega E-Cut, standard, curva Larghezza taglio 35 mm	077870 35
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 100 mm	077839 100
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Lama per sega E-Cut, bimetallica, universale Larghezza taglio 44 mm	077856 44
Lama per sega E-Cut, standard Larghezza taglio 35 mm	077844 35
Lama per sega a segmenti, HSS Ø Lama 85 mm	077836 85
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Fine Larghezza taglio 30 mm	077857 30
Raspa in HM triangolare	077888
MultiMaster MM 700 Max TopBatteria ricaricabile Modello 71293462	077805 71293462
Lama per sega a segmenti, diamantata Ø Lama 90 mm	077868 90
Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077829 90

Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 32 mm	077884 32
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Precision Larghezza taglio 35 mm	077850 35
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 20 mm	077847 20
Lama per sega E-Cut, HM, attacco SLP Larghezza taglio 35 mm	077858 35
Lama per sega a segmenti, bimetallo HSS Ø Lama 100 mm	077827 100
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077830 90
Lama per sega E-Cut, diamantata, 1,2 mm	077887
Lama per sega, HSS Ø Lama 85 mm	077834 85
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077867 75
Lama per sega E-Cut, Carbide Pro Larghezza taglio 35 mm	077893 35
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 85 mm	077838 85
Set di 5 lame per sega E-Cut standard Larghezza taglio 65 mm	077840 65
Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077865 75
Set di lame per sega E-Cut, MiniCut3 pezzi Esecuzione SET	077859 SET
Lama per sega E-Cut, standard, curva Larghezza taglio 50 mm	077870 50
Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077829 75