

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094213 12
GTIN	4067263202530
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Guanto per montaggio Holey Basic.** Particolarmente leggero e flessibile con resistente rivestimento in PU. Adatto per svolgere lavori in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata sensibilità.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un'unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	12
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	3121X

Materiale supporto	Poliestere
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso