

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094212 9
GTIN	4067263202431
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Guanto per montaggio Horex Basic.** Particolarmente leggero e flessibile con resistente rivestimento in PU. Adatto per svolgere lavori in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata sensibilità.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un'unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	9
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	ipoallergenico
EN 388	3121X

Materiale supporto	Poliestere
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	bianco
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso