

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094212 8 |
| GTIN | 4067263202424 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto per montaggio Horex Basic. Particolarmente leggero e flessibile con resistente rivestimento in PU. Adatto per svolgere lavori in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata sensibilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un'unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | ipoallergenico |
| EN 388 | 3121X |

| | |
|------------------------------------|--|
| Materiale supporto | Poliestere |
| Rivestimento | PU |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | bianco |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |