



Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 8m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080240 8
GTIN	7391390134486
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C. Tubo flessibile a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Fornitura:

Inclusi **accoppiamento rapido** di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Descrizione tecnica

Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	8 m
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Pressione massima di esercizio	10 bar
Raccordo innesto	1/4 pollici
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Colore	blu

Pressione di scoppio massima	35 bar
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Nipplo con filettatura esterna Set di 5 pezzi Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080290 1/4
Giunto di sicurezza Filettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080285 1/4