



Pompa a barile chimica, Modello: SET



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084357 SET
GTIN	4024937413081
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Pompa manuale per chimica in PP con guarnizioni in Viton®. Tubo di aspirazione telescopico, 3 pezzi, lunghezza 320, 700 e 980 mm per contenitori da 25, 50 e 60 l o fusti da 200 l per il convogliamento, tra le altre cose, di detersivi, soluzioni alcaline e sgrassatori.

Adatto per:

- **AdBlue®**
- **mezzi leggermente aggressivi**
- **acqua**
- **Pulitore finestre - oblò**
- **Disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo**
- **Soluzioni alcaline**
- **Solvente/sgrassatore**
- **Acqua distillata**
- **Oli staccanti**
- **Detergente**
- **Erbicidi, pesticidi**

Fornitura:

Pompa manuale chimica in polipropilene con guarnizioni in Viton®, 1× tubo flessibile in PVC da 3 m con beccuccio, 2× adattatori (G2 pollici i × 2 pollici a per filettatura a passo grosso Mauser e adattatore Tri-Sure da 2 pollici).

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	HP-05/25-200
Potenza di alimentazione per corsa	0,5 l
Tipo di prodotto	Pompa a barile