



## Bit per maschi a filettare, es. vaporizzata, M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130992 M4
GTIN	4067263295839
Classe articolo	12H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

#### Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

### Descrizione tecnica

Norma filettatura	DIN 13
Lunghezza taglienti $L_c$	11 mm
Direzione di taglio	destro
Lunghezza complessiva L	35 mm
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
$\varnothing$ Posizione libera $D_1$	2,9 mm
$\varnothing$ Preforo	3,3 mm
Norma	Norma interna
Forma dell'imbocco	B
Passo della filettatura	0,7 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	idonea		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta		
Olio	idonea		