



Bit per maschi a filettare, es. vaporizzata, M: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130992 M8
GTIN	4067263295860
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Descrizione tecnica

Forma dell'imbocco	B
Ø Preforo	6,8 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Norma	Norma interna
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Posizione libera D ₁	6 mm
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Norma filettatura	DIN 13
Lunghezza taglienti L _c	18 mm
Direzione di taglio	destro
Rivestimento	es. vaporizzata
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	idonea		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
Olio	idonea		